



## PB0004L/ PB0004C 用戶手冊


正面

### 尊敬的客戶：


感謝您購買Monday X Blue的產品！請在使用本產品之前仔細閱讀《使用說明書》，並按說明書要求正確操作。

### 產品介紹：

PB0004L



PB0004C



### 技術參數：

品名	膠囊行動電源	
型號	PB0004L	PB0004C
額定容量	2700mAh /3.7V(17.76Wh)	
電芯容量	4500mAh /3.65V(18Wh)	
輸入	USB-C: 5V=2A	
輸出	USB-C 線:5V=2A	USB-C 線:5V=2A
	Lightning:5V=2A	USB-C:5V=2A
多口輸出	5V=2A	
同時充放電	5V輸入,5V=1A輸出	
工作溫度	5~40°C	
產品尺寸	79(L)*48(W)*27(H)mm	
產品淨重	97.8g	

### 包裝內容：

行動電源×1  
USB-C連接線×1  
使用說明書×1

### 使用說明：

### 電量指示：

電量指示燈	亮1個	亮2個	亮3個	亮4個
行動電源電量	<25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%

### 對行動電源進行充電：

- 1、使用USB-C連接線，把連接線的USB-C端口連接到行動電源輸入端口，連接線的另一端連接到電腦或5V/2A電源供應器USB接口，選用支持快充電源供應器可縮短充電時間。
- 2、給行動電源充電過程中，電量指示燈閃爍直至充飽恒亮。
- 3、充電完成時，請及時將連接線拔出。

### 使用行動電源對數位設備進行充電：

- 1、使用USB連接線，把連接線的USB接口連接到行動電源輸出接口，連接線的另一端連接到相匹配的數位設備充電接口。
- 2、USB自動識別，此時行動電源處於開機狀態，開始為數位設備充電，充電時LED會長亮。
- 3、充電完成時，請及時將數據線或連接線拔出。

### 低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 注意事項：

- 1、使用之前，請注意行動電源上的標識，確保正確使用。
- 2、首次使用，建議先將行動電源充滿電。
- 3、給行動電源充電，建議選用BSMI安全認證的電源供應器。
- 4、使用行動電源給其它設備充電，請自行選擇相匹配的連接線。
- 5、給其它設備充電過程中，如果行動電源顯示電量不足，請盡快充電。
- 6、請保持行動電源的清潔和乾燥，不要用化學物品、肥皂、濕布擦拭本產品。
- 7、請將行動電源存放在乾燥、遠離潮濕及腐蝕性物品的地方。
- 8、經長期存放後，需將行動電源進行數次充放電循環以獲得最佳使用效果。
- 9、請看管好小孩，以確保他們不將行動電源當作玩具來玩。
- 10、如果發現行動電源或者充電設備有鼓脹等不良現象，應立即停止使用。
- 11、一旦發生洩漏，勿將洩漏的液體直接接觸皮膚或眼睛；如果發生接觸，應用大量清水沖洗接觸部位並及時就醫。
- 12、請按國家的環保法規處理廢棄移動電源。

### 警告

- \*非專業維修人員不可更換。
- \*如果電池更換不當會有爆炸危險，只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。
- 電池(電池包或組合電池)不得更換及暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境中。

背面

技术要求：  
 尺寸：L110\*W70mm  
 材质：100g书纸  
 颜色：1C(白底黑字)  
 表面处理：无  
 折页：风琴折  
 公差：±1mm

### 產品服務保證書

(本保證書僅限於同盈國際有限公司售出之產品於台灣使用)

機型	
機號	
保證期間	自購買日起保證1年 購買日期 年 月 日

感謝您選購同盈的產品，謹致以衷的謝忱。為確保您的權益，請要求經銷商將購買日期填上，並加蓋店章，本保證書始正式生效。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，必須檢附購買時之發票正本，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

經銷商店章

同盈國際有限公司  
WOWGood International CO., LTD.  
桃園市龜山區文三一街236號



### 同盈國際有限公司產品服務保證書

感謝您購買同盈的產品，希望能替您生活帶來更多美好的體驗。

同盈秉持「人本、友善、負責」的品牌精神，為了全面提升消費體驗。

你的產品有任何產品問題請掃描以下條碼與客服人員反應：

